



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 1
GTIN	4021176009433
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 30 - 90 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 70 - 140 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 4,5 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	100 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 140 mm

Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 90 mm
Teho	4,5 t
Koukkujen lukumäärä	2
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Ulkokuusikanta	17 mm
Paino	1,305 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Varapuristusruuvi Tyyppi 1	880150 1
Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 1/100 mm	880220 1/100
Varulosvetovarsipari tyyppi 1/100 mm	880200 1/100
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 1/200 mm	880300 1/200