

Garant**Pienoiskaralaukka hieno, AR, Tyyppi: KU10****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	550400 KU10
GTIN	4045197975331
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaukat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettujen GARANT-karalaukkojen ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarat roosa (AR)**. Keskikova malli.

Hieno rakeistus. Varren Ø 3 mm, varren pituus: 30 mm.

Käyttö:

Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten yleiseen työstöön

Suosittelun työstönopeus: 30 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	3 mm
Hienousaste	hieno
Pään Ø	10 mm
Pään pituus	10 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Tuotenimen määrite	AR
Tuotetyyppi	Karalaikka