


**Karalaikka, kovuus J hieno, AW-CER, Tyyppi: ZY1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	551796 ZY1020
GTIN	4007220898550
Tuoteluokka	55E

Kuvaus**Malli:**

PFERD-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut PFERD-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Karalaikka, **sekarae (AW-CER)**, **kovuus J**. Pehmeästi sidottu yhdistelmä **valkoista jalokorundia** ja **keraamista, mikrokiteistä sintrattua korundia**, hyvä itseteroittuvuus tasaisen hyvänä pysyvään poistotehoon viileässä hiomaprosessissa (Pferd-merkintä AWCO). **hienon**, rae 80.

Käyttö:

Vaikeasti lastuttavien superseosten tasotyöstöön esimerkiksi **titaanimateriaaleilla, nikkeli- ja kobolttiseoksilla** sekä **karkaistulla teräksellä**.

Suositteltyönopeus: 30 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	AW-CER
Tuotetyyppi	Karalaikka

