


3M**VHB™ Power -teippi, Valmistajamerkintä: GPH****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä pito välittömästi, hyvä lämmön-, sään-, UV-säteilyn- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

GPH#110GF metalleille, korkeisiin lämpötiloihin ja jauhemaalauksen valmisteluun. **19 mm x 3 m.**

Käyttö:

Soveltuu metalleille, maalatuille pinnoille, maalatulle puulle, lasille, keramiikalle ja monille muoveille. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Pituus: 3 m

Leveys: 19 mm

Väri: harmaa

Lämmönkestävä lyhytaikaisesti enintään: 230 °C

Lämmönkestävä pitkäaikaisesti enintään: 150 °C

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GPH-110GF
Paksuus	1,1 mm

Leveys	19 mm
Väri	harmaa
Pituus	3 m
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Teippien lukumäärä	1
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
Liimausvoima teräksessä	3,7 N/mm
Venymiskyky	300 %
lämmönkestävyys enintään	150 °C
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Asennus
Rungon materiaali	PE
Liimamassa	Akrylaatti
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	pehmeä
Erytisominaisuus	vaimentava
Erytisominaisuus	leikkausluja
Erytisominaisuus	korkeita lämpötiloja kestävä
Vähimmäissäilyvyysaika	24 kk