

3M**Alumiiniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 25X55****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Pehmytaluiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.

3M™ 431 -teipillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet, koska se eristää hyvin kosteuden. Se soveltuu ongelmitta pitkäaikaiseen käyttöön.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Pituus	55 m
Valmistajamerkintä	431
Väri	hopea
Leveys	25 mm
Paksuus	0,09 mm
Lineri olemassa	ei

Säilytyslämpötila	20 °C
Vetolujuus	3,38 N/mm
Rungon materiaali	alumiini
Teippityyppi	Yksisivuinen
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Venymiskyky	5 %
lämmönkestävyys enintään	-55 - 155 °C
Liimamassa	Akrylaatti
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Varaston ilmankosteus	50 %
Käyttö	Vaipoitus
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Eristys
Käyttö	Saumaus
Käyttö	Tiivistys
Liimausvoima teräksessä	0,44 N/mm
Tuotetyyppi	Teippi