


**3M****Alumiiniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 50X55**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

**Malli:**

Pehmytaluiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.

**3M™ 425** voidaan poistaa lähes jälkiä jättämättä ja soveltuu taipuisuutensa ansiosta taivutetuille ja epätasaisille pinnoille.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjen varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

Leveys	50 mm
Valmistajamerkintä	425
Väri	hopea
Pituus	55 m
Paksuus	0,12 mm
Lineri olemassa	ei

Liimamassa	Akrylaatti
Säilytyslämpötila	20 °C
Rungon materiaali	alumiini
Vetolujuus	4,9 N/mm
Teippityyppi	Yksisivuinen
lämmönkestävyys enintään	-55 - 155 °C
Venymiskyky	6 %
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	lämpöä johtava
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Vähimmäissäilyvyysaika	24 kk
Varaston ilmankosteus	50 %
Liimausvoima teräksessä	0,59 N/mm
Käyttö	Vaipoitus
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Saumaus
Käyttö	Eristys
Tuotetyyppi	Teippi