



## Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 20
GTIN	4021176013706
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

#### Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 35 - 200 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 100 - 260 mm

Kiinnityssyv. max: 150 mm

Teho: 7 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	35 - 200 mm
Kiinnityssyv. max	150 mm

Teho	7 t
Kiristysleveys sisäpuolella	100 - 260 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	22 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Paino	4,14 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

## Tarvikkeet

Varaulosvetovarsipari tyyppi 2/150 mm	880200 2/150
Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 2/300 mm	880320 2/300
Varaulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 2/150 mm	880220 2/150
Varapuristusruuvi Tyyppi 2	880150 2