



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 2
GTIN	4021176009501
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 40 - 160 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 100 - 220 mm

Kiinnityssyv. max: 150 mm

Teho: 6 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	150 mm
Teho	6 t

Kiristysleveys ulkopuolella	40 - 160 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	100 - 220 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Ulkokuusikanta	22 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	3,01 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Varapuristusruuvi Tyyppi 2	880150 2
Varulosvetovarsipari tyyppi 2/150 mm	880200 2/150
Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 2/150 mm	880220 2/150
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 2/300 mm	880300 2/300