



## Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 5
GTIN	4021176075421
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

#### Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 190 - 520 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 280 - 600 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 20 t

### Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	200 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	190 - 520 mm

Kiristysleveys sisäpuolella	280 - 600 mm
Teho	20 t
Suurin kiristysmomentti	650 Nm
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	41 mm
Paino	22,72 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

## Tarvikkeet

Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 3/200 mm	880220 3/200
Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 4/500 mm	880320 4/500
Varulosvetovarsipari tyyppi 3/200 mm	880200 3/200
Hydraulinen ruuvi Tyyppi 2	880170 2