

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268464 11
GTIN	4045197975218
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 32
Hyötypituus L ₁	16,5 mm
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,27 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0602..
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500