

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268464 18
GTIN	4045197975225
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	18 mm
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0903..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 34
Hyötypituus L ₁	27 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	135 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500