

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5xD, Vasen, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268464 26
GTIN	4045197975232
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi.

**Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	39 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 1305..
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nimellis-Ø D	26 mm
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 36
Kokonaispituus L	180 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin  
kirstysmomentti 1600 cNm

659906 1600

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys  
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX25

674248 TX25

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kirstysmomentti 1600 cNm

659957 1600