



## Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 20
GTIN	4021176010088
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

#### Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 40 - 200 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 100 - 260 mm

Kiinnityssyv. max: 150 mm

Teho: 6 t

### Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	150 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	100 - 260 mm

Teho	6 t
Kiristysleveys ulkopuolella	40 - 200 mm
Ulkokuusikanta	22 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Paino	3,22 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä

## Tarvikkeet

Varulosvetovarsipari tyyppi 2/150 mm	880200 2/150
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 2/300 mm	880300 2/300
Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 2/150 mm	880220 2/150
Varapuristusruuvi Tyyppi 2	880150 2