



Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 3
GTIN	4021176013546
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 46 - 250 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 180 - 340 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 10 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	200 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	180 - 340 mm

Teho	10 t
Kiristysleveys ulkopuolella	46 - 250 mm
Ulkokuusikanta	27 mm
Suurin kiristysmomentti	250 Nm
Koukkujen lukumäärä	3
Paino	9,615 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 3/200 mm	880220 3/200
Varulosvetovarsipari tyyppi 3/200 mm	880200 3/200
Varapuristusruuvi Tyyppi 3	880150 3
Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 4/500 mm	880320 4/500