

Garant**Kiillotuslaikka, rae 150 (SiC), Laikan Ø × leveys: 60X6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552014 60X6
GTIN	4045197975287
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn, efektihiontaan ja kevyeen purseenpoistoon. Pehmeä, joustava PU-sidos mahdollistaa mukautumisen työkappaleeseen.

Huomautus:

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	60 mm
Enimmäiskierros-luku	6360 min ⁻¹
Laikan leveys	6
Porauksen Ø	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 6 mm

563415 6