

**Garant****Kiillotuslaikka, rae 400 (SiC), Laikan Ø × leveys: 100X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552016 100X20
GTIN	4045197975911
Tuoteluokka	51G

**Kuvaus****Malli:**

**Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat**, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

**Käyttö:**

Pintojen viimeistelyyn, efektihiontaan ja kevyeen purseenpoistoon. Pehmeä, joustava PU-sidos mahdollistaa mukautumisen työkappaleeseen.

**Huomautus:**

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	3820 min <sup>-1</sup>
Kiekon Ø	100 mm
Laikan leveys	20
Porauksen Ø	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1-2

556380 1-2