



Iskuporakone, Tyyppi: GSB242



Tilaustiedot

Tilausnumero	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Iskuporakone, erittäin tehokas moottori ja suuri vääntömomentti raskaisiin tehtäviin (poraus, työ käyttämällä putkiporakruunuja ja reikäsavoja) sekä ruuvaukseen ja sekoittamiseen.

- **Uusi turvakahva innovatiivisella kiinnityksellä ja Softgrip-tekniikalla tukevan otteen saamiseksi koneesta.**
- **Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.**
- **Mekaaninen ylikuormakytkentä Antirotation takaa hyvän työturvallisuuden myös kovimmissa käyttökohteissa.**
- **Yksihylsyinen pikakiinnitysporaistukka, Auto-Lock nopeaan työkalunvaihtoon yhdellä kädellä.**
- **Käännettävä harjalevy yhtä voimakkaaseen työhön myötä- ja vastapäivään.**
- **Karankaulan Ø 43 mm (eurooppalainen standardi) – voidaan käyttää porausjalustalla.**
- **2-vaihteinen koneisto.**
- **Parannetun käyttäjän suojan takaa KickBack Control.**

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka 13 mm, lisäkahva, syvyysrajoitin 210 mm, kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1100 W
Valmistajamerkintä	GSB 24-2

Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	14,6 m/s ²
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	22 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3000 min ⁻¹
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	900 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Suurin iskutiheys	15300 min ⁻¹
Paino	2,9 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Iskuporakone