

Garant**Kiillotussauva SiC-rae 150, kova, leveys× pituus: F20X140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552034 F20X140
GTIN	4045197975935
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Joustavat polyuretaani-kiillotussauvat, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

Käyttö:

Tarkkuushiontatöihin ja kiillotustöihin esim. työkalunvalmistuksessa.

Huomautus:

Muita mittoja ja kovuuksia on saatavissa pyynnöstä.

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Muodon kuvaus: Litteä

Pituus: 140 mm

Leveys: 20 mm

Korkeus: 10 mm

Tekninen kuvaus

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Korkeus	10 mm
Sidos	PU-sidos
Leveys	20 mm
Muodon kuvaus	Litteä
Rakeisuus	150
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Pituus	140 mm
Tuotetyyppi	Kiillotussauva

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		