



Suorahiomakone Akku, Tyyppi: 71230162



Tilaustiedot

Tilausnumero	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Pölynkestävä ja tehokas akkukäyttöinen suorahiomakone.
- Huoltoa tarvitsematon harjaton EC-moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytysrimat optimaaliseen jäähdytykseen ja lämpötilan valvontaan.
- Sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin. Optimaaliset kierrosluvut, mukautettavissa monille eri hioma-aineille ja materiaaleille portaattoman, elektronisen kierrosnopeuden valinnan kautta.
- Maksimaalinen työn etenemisnopeus FEIN HighPower li-ioniakkujen ansiosta. Erittäin voimakkaat kennot ja jatkuvasti hyvä virransyöttö sekä 75 % parempi virtateho kuin li-ioniakuilla.
- Tasainen käynti ja lähes värinätön työskentely erilleen sijoitetun, rungosta irrallaan toimivan moottorin ja neljän ylimääräisen värinänvaimentimen ansiosta.
- Laaja käyttäjänsuoja: Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto, elektroninen ylikuormasuoja.
- Pölysuojattu erillinen moottorielektroniikka kahvaosassa.

Kompakti lyhyellä karakaulalla.

Kuvaus mainosteksti:

- Huoltoa tarvitsematon harjaton EC-moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytysrimat optimaaliseen jäähdytykseen ja lämpötilan valvontaan.
- Maksimaalinen työn etenemisnopeus FEIN HighPower li-ioniakkujen ansiosta. Erittäin voimakkaat kennot ja jatkuvasti hyvä virransyöttö sekä 75 % parempi virtateho kuin li-ioniakuilla.

- **Tasainen käynti ja lähes värinätön työskentely erilleen sijoitetun, rungosta irrallaan toimivan moottorin ja neljän ylimääräisen värinävaimentimen ansiosta.**
- **Laaja käyttäjänsuoja: Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto, elektroninen ylikuormasuoja.**
- **Pölysuojattu erillinen moottorielektroniikka kahvaosassa.**

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki Ø 6 mm, à 1 x jakoavain avainväli 13 ja avainväli 17, kuljetuslaukku. **Ilman akkua ja laturia.** Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073834 - 073845.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät nrosta 073834 alkaen. Suorahiomakoneisiin voi liittää jysintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	AGSZ 18-280 BL Select
akun jännite	18 V
Kierroslukualue	9000 - 28000 min ⁻¹
Paino	1,4 kg
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	8 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Moottorin rakenne	Harjaton
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	077268 6
---	----------

Kiristysholkki suoraohiomakoneille Kiristysholkkien Ø 8 mm	077268 8
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V	073837 FE12