



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 3
GTIN	4021176009686
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 65 - 250 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 180 - 340 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 8,5 t

Tekninen kuvaus

Teho	8,5 t
Kiristysleveys sisäpuolella	180 - 340 mm

Kiinnityssyv. max	200 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	65 - 250 mm
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	27 mm
Paino	7,12 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 3/300 mm	880300 3/300
Varaulosvetovarsipari tyyppi 3/200 mm	880200 3/200
Varapuristusruuvi Tyyppi 3	880150 3
Varaulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 3/200 mm	880220 3/200
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 4/500 mm	880300 4/500