



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M12FPD2XK



Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka – ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.

FUEL™, pienikokoinen akkukäyttöinen iskuporaruuvain, 6-in-1-ruuvausratkaisu. Irrotettava poraistukkajärjestelmä, 3 erittäin joustavaa suojaleukaa.

Etu:

6-in-1-ruuvausratkaisu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen, 13 mm:n pikavaihtoistukan, epäkeskokiinnitys, kulmaruuvikiinnitys.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.
Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

Paino	1,2 kg
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min ⁻¹
Moottorin rakenne	FUEL™
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Strong
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
akun jännite	12 V
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Suurin kiristysmomentti	37 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Akkukapasiteetti	2 Ah
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	30,8 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Valmistajamerkintä	M12FPDXKIT-202X
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC