



## Hylsyavainsarja, 3/8 tuuman nelikulma, VDE-eristetty 17 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	633995 6
GTIN	4013288190970
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Holkkiavainsarja, **täyseristetty 1000 volttiin** saakka standardien **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M3,5 - M12.

#### Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Avainhylsy, kuusiokanta, VDE-eristetyt: 14 kpl, koot 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Jatkokappaleet, VDE-eristetyt: 91 mm ja 166 mm

Räikkä, VDE-eristetty: 1 kpl

säilytys: Kankainen taittasku tarrakiinnityksellä

Raaka-aine: kromimolybdeeniterästä

Korkeus: 60 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 6-19 mm

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	17
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	6-19 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Valmistajamerkintä	8100 SB VDE 1
Standardi	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pakkaus	Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus	300 mm
Leveys	180 mm
Korkeus	60 mm
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain