



## Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 4
GTIN	4021176009761
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

#### Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 80 - 520 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 200 - 590 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 12 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	200 - 590 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	80 - 520 mm

Teho	12 t
Kiinnityssyv. max	200 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Suurin kiristysmomentti	400 Nm
Ulkokuusikanta	36 mm
Paino	14 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä

## Tarvikkeet

Hydraulinen ruuvi Tyyppi 1	880170 1
Varapuristusruuvi Tyyppi 4	880150 4
Varaulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 3/200 mm	880220 3/200
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 4/500 mm	880300 4/500
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 3/300 mm	880300 3/300
Varaulosvetovarsipari tyyppi 3/200 mm	880200 3/200