

**Garant****VCGT 050102, Laji: HU7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Tuoteluokka	211

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	AF
Laji	HU7315-1
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 050102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä