

Garant**VC.T 070204, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Tuoteluokka	211

Kuvaus

VC.T 070204 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,

Laji	HU7315-1
lastunmurtaja	AF
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä