

**TOHX 090202 vasen, W30, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 090202 vasen BK6425 Laji: BK6425

lastunmurtaja: G12

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Oheiskäyttö	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min

Lastuava aine	KM
Laji	BK6425
lastunmurtaja	G12
Nirkon säde	0,2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090202 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä