KOMET

TOHX 140305 vasen, W30, Laji: BK6425

Tilaustiedot

Tilausnumero	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 140305 vasen BK6425 Laji: BK6425
lastunmurtaja: G06
Lastuamissyvyys a_p: 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f: 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Oheiskäyttö	M
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
lastunmurtaja	G06
Laji	BK6425
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä