

**TOHX 090202 vasen, W30, Laji: BK8425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 090202 vasen BK8425 Laji: BK8425

lastunmurtaja: G12

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 260 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 160 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
lastunmurtaja	G12
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 160 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	BK8425
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090202 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä