


**WOHX 08T302 oikea, W00, Laji: K10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268905 K10
GTIN	4047109056442
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 08T302 oikea K10 Laji: K10
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 300 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Laji	K10
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	300 - 500 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Oheiskäyttö	N

Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 08T302 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	20 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä