


**WOHX 100504 oikea, W01, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268906 P25M
GTIN	4047109057463
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 100504 oikea P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Laji	P25M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 100504 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W01
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä