

**WOHX 10T304 oikea, W00, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268909 BK6425
GTIN	4047109225862
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 10T304 oikea BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Laji	BK6425
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 10T304 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä