


**WOHX 05T302 vasen, W01, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

WOHX 05T302 vasen P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
Laji	P25M
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 05T302 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W01
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä