

 **KOMET****TOHX 140305 vasen, W30, Laji: BK8425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 140305 vasen BK8425 Laji: BK8425

lastunmurtaja: G12

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 260 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 160 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 160 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Laji	BK8425
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 260 m/min
Oheiskäyttö	M

lastunmurtaja	G12
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä