


**WOHX 060302 vasen, W00, Laji: K10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268914 K10
GTIN	4047109055698
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 060302 vasen K10 Laji: K10
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 300 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Oheiskäyttö	N
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 m/min
Laji	K10
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	300 - 500 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 060302 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä