


**WOHX 060302 vasen, W00, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268915 P25M
GTIN	4047109055766
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

WOHX 060302 vasen P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Oheiskäyttö	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	P25M

Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 060302 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä