

**WOHX 06T302 vasen, W01, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268916 BK6425 |
| GTIN | 4047109225961 |
| Tuoteluokka | 24T |

Kuvaus

WOHX 06T302 vasen BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Oheiskäyttö | M |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 300 m/min |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Laji | BK6425 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö | 120 - 180 m/min |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | P |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOHX 06T302 L |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Tuotenimen määrite | W01 |
| Rintakulma | 6 astetta |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |