



## DOHT 11T304 oikea, W60, Laji: K10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	268856 K10
GTIN	4047109064744
Tuoteluokka	24T

### Kuvaus

DOHT 11T304 oikea K10 Laji: K10

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 300 - 500 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 m/min
Pääkäyttöalue	K
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	300 - 500 m/min
Oheiskäyttö	N
Laji	K10
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 11T304 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W60
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä