

**DOHT 11T304 vasen, W60, Laji: K10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268858 K10
GTIN	4047109064669
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

DOHT 11T304 vasen K10 Laji: K10

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 300 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	300 - 500 m/min
Oheiskäyttö	N
Laji	K10

ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 11T304 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W60
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä