

**TOHX 090204 neutraali, W30, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 090204 neutraali P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuava aine	KM

Laji	P25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Oheiskäyttö	M
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 N
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	0 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä