

**TOHX 090204 neutraali, W30, Laji: K10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268887 K10
GTIN	4047109036666
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 090204 neutraali K10 Laji: K10  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 m/min  
Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 300 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	300 - 500 m/min
Oheiskäyttö	N
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	K10
Pääkäyttöalue	K

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 N
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	0 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä