

 **KOMET****TOHX 090204 neutraali, W30, Laji: BK8425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 090204 neutraali BK8425 Laji: BK8425

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 260 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 160 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	BK8425
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 260 m/min
Oheiskäyttö	M

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 160 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 N
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	0 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä