


TOHX 06T103 neutraali, W30, Laji: BK8425

Tilaustiedot

Tilausnumero	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 06T103 neutraali BK8425 Laji: BK8425

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 260 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 160 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,3 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 160 m/min
Laji	BK8425
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 06T103 N
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	0 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä