

**TOHX 140305 vasen, W30, Laji: K10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268885 K10
GTIN	4047109062979
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 140305 vasen K10 Laji: K10  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 m/min  
Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 300 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	300 - 500 m/min
Lastuava aine	KM
Oheiskäyttö	N
Pääkäyttöalue	K
Laji	K10
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	20 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä