

**DOHT 11T304 oikea, W60, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268856 BK6425
GTIN	4047109225312
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

DOHT 11T304 oikea BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 100 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Laji	BK6425
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	100 - 180 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 11T304 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W60
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä