

**DOHT 11T304 vasen, W60, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268858 BK6425
GTIN	4047109225282
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

DOHT 11T304 vasen BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 100 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	100 - 180 m/min
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Oheiskäyttö	M
Laji	BK6425
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P

ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 11T304 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W60
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä