

**DOHT 070202 neutraali, W79, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

DOHT 070202 neutraali BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 100 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Laji	BK6425
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	100 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	P

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W79
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä