

 KOMET**TOHX 140305 neutraali, W30, Laji: BK8425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 140305 neutraali BK8425 Laji: BK8425

lastunmurtaja: G06

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 260 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 160 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 260 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	BK8425
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 160 m/min

lastunmurtaja	G06
Nirkon säde	0,5 mm
Oheiskäyttö	M
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 N
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	0 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä