

**DOHT 070202 neutraali, W79, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

DOHT 070202 neutraali P25M Laji: P25M

Syöttö f: 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 100 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Laji	P25M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	100 - 180 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W79
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä