


**DOHT 11T304 oikea, W60, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

DOHT 11T304 oikea P25M Laji: P25M

Syöttö f: 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 100 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	P25M
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	100 - 180 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 11T304 R

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W60
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä