


**WOHX 06T302 vasen, W01, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268917 P25M
GTIN	4047109057005
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 06T302 vasen P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	P25M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Oheiskäyttö	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm

Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 06T302 L
Tuotenimen määrite	W01
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä